

Fuji Neopan Acros 100

Kodak T-MAX 100 in XTOL 1+1 | Mittelformat


Kodak T-MAX 100 in XTOL 1+1 bei 20° Grad:

Die ersten 30s permanent, dann 3 x alle 30s kippen
insgesamt 9,5 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Klasse



Fuji Neopan Acros 100



Fuji Neopan Acros 100



Fuji Neopan Acros 100



Keine Bilder auf Ipernity verfügbar

Eindeutige ID: #1034

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-08 05:17