

Ilford Ortho 50

Kodak T-MAX 400 at 800 in XTOL 1+1 | Kleinbild

Kodak T-MAX 400@800 in XTOL 1+1 bei 20°C

Die ersten 60s permanent, dann 3 x alle 60s kippen

insgesamt 10,0 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Sehr gut



Ilford Ortho 50



Eindeutige ID: #1056

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-11 10:51

Seite 2 / 2

© 2024 Ralf Haun <info@haun-media.de> | 2024-04-26 03:12

URL: <https://haun-media.de/tilt-design-faq/index.php?action=faq&cat=23&id=57&artlang=de>