

Kodak T-MAX 400

Kodak TRI-X 400@800 in XTOL 1+1 | Kleinbild

Kodak TRI-X 400@800 Kleinbild

Kodak XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C

Die ersten 60s kippen

anschließend jede Minute 3x kippen.

Ergebnis: sehr gut

Kodak T-MAX 400



Seite 2 / 3

© 2024 Ralf Haun <info@haun-media.de> | 2024-04-19 22:15

URL: <https://haun-media.de/tilt-design-faq/index.php?action=faq&cat=38&id=198&artlang=de>

Kodak T-MAX 400

Eindeutige ID: #1197

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-07-29 18:49