

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400@1600 in Kodak T-MAX 1+4 | Kleinbild

Kodak T-MAX 400@1600 in Kodak T-MAX 1+4 bei 20° Grad:

60s kontinuierlich aber langsam kippen, dann alle 60s 3x kippen

insgesamt 8,45 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Gut



Eindeutige ID: #1099

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-29 12:48