

# Kodak T-MAX 400

## Kodak T-MAX 400 in Caffenol-C-L Stand Development | Kleinbild

Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° | Kleinbild

Caffenol-C-L / 60,0 Min / 20°C


8,0g Soda / 5,0g Vitamin C / 1,0g KBr / 20g Kaffee in 500ml Wasser

Bewegen: Zu Beginn: 10 mal, dann 3 mal nach 1, 2, 4, 8, 16, 32 min.

Restliche Zeit stehen lassen. Temperatur beachten.

insgesamt 60 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Scheint gut zu sein. Schwer zu beurteilen da es sehr hell draußen war. Eventuell zu hell für 400 ASA



# Kodak T-MAX 400



Eindeutige ID: #1038

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-11 10:45