

Kodak T-MAX P3200

Kodak T-MAX P3200@1600 in T-MAX 1+4 | Kleinbild

Kodak T-Max P3200@1600 | Kleinbild

Kodak T-MAX 1+4 / 10,5 Min / 20°C

Anfangsagitation: 5-7 Kippbewegungen in 5s

danach alle 30s 5-7 Kippbewegungen in 5s

Ergebnis: Gut und körnig



Eindeutige ID: #1106

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2013-10-25 12:12