

Kodak Supra 400

Kodak T-MAX 400 in Caffenol C | Kleinbild

Kodak T-MAX 400 in Caffenol C bei 20° Grad

27g Soda / 8g Vitamin C / 0,5g Kbr (Kaliumbromid) / 20g Kaffee in 500ml Wasser

10x kippen, anschließend 3x alle 60s kippen

insgesamt 15 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis:ok. - gut



Eindeutige ID: #1026

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-11 10:39