

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400 in Rodinal / Adonal 1+50 | Mittelformat

Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° | Mittelformat

Adonal 1+50 / 10,0 Min / 20°C

Bewegen: Zu Beginn: 30s kippen, dann 1x in der Minute

Ergebnis: sehr gut



Kodak T-MAX 400



Eindeutige ID: #1149

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-29 13:08