

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400 in Rodinal / Adonal 1+50 | Mittelformat

Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° | Mittelformat

Adonal 1+50 / 11,0 Min / 20°C

30s kontinuierlich kippen, dann alle 60s 5x kippen

keine zu schnellen Kippbewegungen

Ergebnis: Nicht so gut



Eindeutige ID: #1198

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-18 22:12