

Kodak T-MAX 400

Kodak TRI-X 400@200 in Rodinal / Adonal 1+50 | Kleinbild

Kodak TRI-X 400@200 | ISO 400/27°

Adonal 1+50 / 9,0 Min / 20°C

Die ersten 30s permanent kippen anschließend alle 60s 5x kippen.

Ergebnis: Gut

Kodak T-MAX 400



Seite 2 / 3

© 2024 Ralf Haun <info@haun-media.de> | 2024-04-23 12:58

URL: <https://haun-media.de/tiltdesign-faq/index.php?action=faq&cat=38&id=202&artlang=de>

Kodak T-MAX 400

Eindeutige ID: #1201

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-01-08 23:40