

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400@1600 in Rodinal / Adonal 1+25 | Mittelformat

Kodak T-MAX 400@1600 in Rodinal / Adonal 1+25 | Mittelformat bei 20°C

Die ersten 60s permanent, dann jede Minute 10s kippen

insgesamt 11,0 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: sehr gut

Kodak T-MAX 400



Eindeutige ID: #1236

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-06-08 18:57