

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400 in XTOL 1+1 | Mittelformat

Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° | Mittelformat

XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C

erste 30s permanent kippen

danach alle 20s 1x kippen

Ergebnis: Sehr gut



Kodak T-MAX 400



Kodak T-MAX 400



Eindeutige ID: #1072

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-29 11:55