

Kodak T-MAX 400

Kodak T-MAX 400 in Kodak T-MAX 1+4 | Mittelformat

Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° in Kodak T-MAX 1+4 bei 20° Grad:

30s kontinuierlich kippen, dann alle 30s 4x in 8s oder 10s kippen

insgesamt 6,45 Min. Entwicklungszeit

Ergebnis: Sehr gutes Ergebnis



Kodak T-MAX 400



Kodak T-MAX 400



Eindeutige ID: #1097

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-29 12:44