

Kodak TRI-X 400

Kodak TRI-X 400 in XTOL 1+1 | Kleinbild

Kodak TRI-X 400 | ISO 400/27°

Kodak XTOL 1+1 / 9,0 Min / 20°C

Die ersten 30s permanent kippen anschließend alle 30s 5s kippen.

Ergebnis: Sehr gut

Kodak TRI-X 400



Kodak TRI-X 400

Eindeutige ID: #1214

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-05-04 22:32